

品番：EA354GJ-83

品名：[LL] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/27 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



規格	ANSI A4
規格	EN388 XC
規格	ニトリルコート
規格	高強度PE系
規格	耐切創
規格	LL
規格	260
規格	84
規格	77.3g
規格	215
規格	1.1
規格	グレー
規格	ブラック

仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACoil 386
サイズ	LL	材質	繊維部: ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 樹脂部: ニトリルゴム
全長(mm)	260	掌周り(mm)	215
中指長さ(mm)	84	厚み(mm)	1.1
重量	77.3g	カラー	本体: グレー 裾: ブラック
用途	運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業などに。		

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016 耐切創レベルXC

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。

発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工“S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

洗濯により繰り返し使用できます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.