

品番：EA354HA-16

品名：[S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 122 (2026/05/15 01:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
| カタログページ | 2186ページ | | |



| | |
|---------------------|--|
| 品番 | EA354HA-16 |
| 品名 | [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| サイズ | S |
| 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン |
| 全長 | 220mm |
| 中指長さ | 80mm |
| 掌周り | 180mm |
| 厚み | 1.2mm |
| 13ゲージ | |
| ANSI規格 耐切創レベル | A4 |
| EN388:2003規格 耐切創レベル | 5 |



| | |
|---------------------|--|
| 品番 | EA354HA-16 |
| 品名 | [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| サイズ | S |
| 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン |
| 全長 | 220mm |
| 中指長さ | 80mm |
| 掌周り | 180mm |
| 厚み | 1.2mm |
| 13ゲージ | |
| ANSI規格 耐切創レベル | A4 |
| EN388:2003規格 耐切創レベル | 5 |

仕様

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----|--|
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 180mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 1.2mm |
| 13ゲージ | | | |
| 乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。 | | | |
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | | | |
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.