

品番：EA354HA-17

品名：[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/05/15 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2186ページ		



品番	EA354HA-17
品名	[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
サイズ	M
全長	235mm
中指長さ	85mm
掌周り	200mm
厚み	1.2mm
材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン
規格	ANSI規格 耐切創レベルA4 EN388:2003規格 耐切創レベル5
特徴	乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。



品番	EA354HA-17
品名	[M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
サイズ	M
全長	235mm
中指長さ	85mm
掌周り	200mm
厚み	1.2mm
材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン
規格	ANSI規格 耐切創レベルA4 EN388:2003規格 耐切創レベル5
特徴	乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。

仕様

サイズ	M	材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン
全長	235mm	掌周り	200mm
中指長さ	85mm	厚み	1.2mm
13ゲージ			
乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。			
ANSI規格 耐切創レベルA4			
EN388:2003規格 耐切創レベル5			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.