

品番：EA354HA-19

品名：[LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/15 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



品番	EA354HA-19
品名	[LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
サイズ	LL
全長	245mm
中指長さ	90mm
掌周り	220mm
厚み	1.2mm
材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン
規格	ANSI規格 耐切創レベルA4 EN388:2003規格 耐切創レベル5



品番	EA354HA-19
品名	[LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
サイズ	LL
全長	245mm
中指長さ	90mm
掌周り	220mm
厚み	1.2mm
材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン
規格	ANSI規格 耐切創レベルA4 EN388:2003規格 耐切創レベル5

仕様

サイズ	LL	材質	樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:グラスファイバー入高強度 ポリエチレン
全長	245mm	掌周り	220mm
中指長さ	90mm	厚み	1.2mm

乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2003規格 耐切創レベル5

代替品



品番 EA354E-128
コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.