

品番：EA354MA-19

品名：[M/215mm] 手袋(ニトリルゴ ムコート/イエロー)



販売価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2183ページ		



品番	EA354MA-19
サイズ	M
全長(mm)	215
中指長さ(mm)	70
掌周り(mm)	190
厚み(mm)	1.0
ゲージ	15ゲージ
材質	ナイロン100%
掌部	発泡ニトリルゴム
カラー	イエロー



ニトリルゴムの特性

アクリロニトリル・ブタジエン共重合体から成る発泡ニトリルゴムの特性として、優れた透気性と透湿性を有し、長時間の作業でもストレスなく快適です。また、発泡構造により、作業中の手の疲れを軽減し、長時間の作業でも快適に作業することができます。

### 仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE YEL
サイズ	M	全長(mm)	215
掌周り(mm)	190	中指長さ(mm)	70
厚み(mm)	1.0	材質	ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ	15ゲージ	カラー	イエロー

荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に

手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいので、長時間の作業もストレスなく快適です。

手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。

丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。

掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。

EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2

### 代替品

品番	EA354MA-19A
コメント	変更点:なし



**品番** EA354GD-61

**コメント** M-カ違い。仕様をご確認ください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.