


品番：EA354MA-21A

品名：[XL/225mm] 手袋(ニトリルゴ ムコート/イエロー)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/06/11 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



サイズ	全長(mm)	中指長さ(mm)	掌周り(mm)	厚み(mm)	ゲージ
LL	225	80	215	1.0	15
XL	225	80	215	1.0	15
3L	225	80	215	1.0	15
4L	225	80	215	1.0	15
5L	225	80	215	1.0	15

サイズについて
LL ≒ XL、3L ≒ 2XL
※表記と実サイズはメーカーによって前後があります。

仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE YEL
サイズ	XL	全長(mm)	225
掌周り(mm)	215	中指長さ(mm)	80
厚み	1.0mm	材質	ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ	15ゲージ	カラー	本体:イエロー 手首:青・黄

荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に

極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。

手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業でもストレスを感じずスムーズに作業ができます。

耐油性(掌部のニトリルゴム部分)

通気性があり長時間の作業でも快適です。

丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。

※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。

※製品は電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.