

品番：EA354MB-1A

品名：[M/230mm] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)



販売価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2026/04/10 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2187ページ		



作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。

仕様

メーカー	3M	型番	GLOVE CUT4D
サイズ	M	全長(mm)	230
掌周り(mm)	210	中指長さ(mm)	80
厚み	1.5~1.8mm	材質	本体:超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部:発泡ニトリルゴム
カラー	本体:グレー 手首:黄		

金属・ガラス加工作業、建築・土木など作業に

手にフィットし細かい作業に最適

耐油性(掌部のニトリルゴム部分)

通気性があり長時間の作業でも快適
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、通気性に優れています。

丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。

超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップしています。

EN388:2016規格 耐切創レベル4D

注意:本製品は、電気絶縁性がないので、通電作業には使用しないでください。
ご使用条件によっては、突き刺し強度や切創強度が確保できない場合がありますので、事前に安全性をご確認の上ご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.