

品番 : EA355K-5

品名 : 330mm 腕力バー(耐切創・ザイロン)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0088ページ 2264ページ		



仕様

メーカー	マックス	型番	MZ681
全長	330mm	幅	12.0cm
サイズ	フリー	材質	PBO繊維(ザイロン)100%
重量	100g	素材耐熱温度	500°C

EN388:2003規格 耐切創レベル3

耐切創用 腕力バー

高強度、高弾性、難燃性

メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み

●ザイロンとは…有機系繊維の中では最高レベルの引張強度・弾性率を持つ繊維です。パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有しさらに耐熱性、難燃性においても優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.