品番：EA365HA-10

品名：AC100V/1000W ヒートガン

販売価格	13,200円（税抜）／ 14,520円（税込）			
カタログ価格	13,200円（税抜）／14,520円(税込)			
在庫数	最新在庫：17　（2025/12/19 07:27現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0885ページ			

仕様

メーカー	白光（HAKKO）	型番	FV310-81
用途	冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	最高温度	530℃（50～530℃連続可変）（吹出し口から10mmで測定）
サイズ	240(W)×70(D)×190(H)mm	重量	600g
風速	360～600m/min	風量	0.15～0.25m3/min(150～250L/分)
プラグ形状	平型プラグ	コード長	1.8m
温度・風量　無段階コントロール機能搭載で作業効率が向上します。			
蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用で、ヒーターは高性能、長寿命になります。			
カートリッジ式ヒーターを採用、本体を分解することなくヒーター交換が可能です。			
収縮チューブの加熱にも使えます。			
自立作業時も転倒しにくい安全設計			
持ち運びに便利なキャリングケース付き			
RoHS規制対応			

代替品

品番　EA365RA-2C

コメント　ノズルアタッチメント付き

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.