

品番：EA365HB-20

品名：AC100V/1000W ヒートガン(温度調節付)




販売価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
カタログ価格	6,450円(税抜) / 7,095円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/27 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



転倒時にパイプが床に付かない安全設計



自立するための両手を使っても作業も可能



## 仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FV300-81
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	1000W
最高温度	440℃(40~440℃連続可変) ※吹き出し口から10mmで測定	サイズ	272(W)×81(D)×245(H)mm
重量	620g	風速	LOW:230m/min. HIGH:460m/min.
風量	LOW:100L/分 HIGH:200L/分	コード長	1.5m
プラグ形状	平型プラグ		

温度は無段階、風量は2段階で調節可能

転倒時にパイプが床に付かない安全設計

自立するため両手を使っても作業も可能

※適用ノズルアタッチメントは下記のその他関連商品をご覧ください。

RoHS規制対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

