

品番：EA365HC

品名：AC100V/1000W ヒートガン



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/09 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	883-13
用途	パテの乾燥、収縮チューブの熱収縮、シールはがし、ビニールクロスの溶着、塩ビ加工の曲げ加工、樹脂の熱硬化、金属類への加熱などに	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	1000W	最高温度	500℃ (ノズル口から10mmの位置で測定した値)
サイズ	260(W)×75(D)×190(H)mm	重量	750g (コードを除く)
風速	1250m/min	風量	0.2m3/min
プラグ形状	平型プラグ	コード長	1.94m
モーター寿命	約1000時間 ※連続使用により、寿命が短くなるかもしれません。		

高温・高風速タイプの工業用ドライヤー

※適用ノズルは下記のその他関連商品をご覧ください。

※本商品を連続使用の場合、モーター及びヒーターのために、8時間使用しましたら、1時間休ませるなどの少しクールダウンしながらご使用されることをお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.