

品番：EA365RA-6

品名：DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0863ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|--------|---------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DHAG180 |
| 温度 | 500℃ | 風量 | 200L/min |
| 電源 | DC18V | 連続使用時間 | 約19分(18V 5000mAh電池パック使用時) |
| サイズ | 79×165×257(H)mm | 重量 | 1.2kg |
| 付属品 | ノズル3種類 | | |

電源が無い場所での作業に便利なコードレス

塩ビパイプの曲げ加工から加熱包装などに

※電池パック・充電器は別売です。

暗い場所でも明るく照らすLEDライト付き

不意に電源が入らないセーフティロックレバー付き

持ち運びに便利なフック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

