

品番 : EA365RH-11

品名 : DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,300円(税抜)／25,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,300円(税抜)／25,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 09:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



カタログ訂正

23/10/24 ●サイズ 誤:65×78×268(H)mm 正:165×78×268(H)mm (NO.54、55 963)

仕様

| | | | |
|------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | RH18DA(NN) |
| 電源 | 18Vリチウムイオン電池(EA813HF-17A) | 温度 | 設定1:30～400度 設定2:30～550度 |
| 風量 | 設定1:200L/分 設定2:300L/分 | サイズ | 165×78×268(H)mm(EA813HF-17A装着時) |
| 重量 | 1.3kg(EA813HF-17A装着時) | 付属品 | ノズル(丸)・ノズル(曲面)・ノズル(平面) |

蓄電池(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売

スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。

10°Cごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。

フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。

フック・LEDライト付

縦置き可能

コードレス&液晶表示で使いやすさ抜群

代替品



品番 EA365RH-11A

コメント 変更点:仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.