

品番：EA365RH-11A

品名：DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,300円(税抜) / 30,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/31 22:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0863ページ | | |



充電式のため電源が確保できない現場でも使用できます。

仕様

| | | | |
|------|----------------------------------|--------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | RH18DA(NNP) |
| 用途 | 熱収縮チューブの加工・加熱包装・シールはがしに | 温度 | 設定1: 30~400度 設定2: 30~550度 |
| 風量 | 設定1: 200L/分 設定2: 300L/分 | 連続使用時間 | 設定1: 約21分(400℃設定時) 設定2: 約17分(550℃設定時) ※EA813HF-17B使用時 |
| サイズ | 165×78×270(H)mm (EA813HF-17B装着時) | 重量 | 1.3kg (EA813HF-17B装着時) |
| 付属品 | ノズル3種(丸・曲面・平面)、システムケース | バッテリー | 18V リチウムイオン(別売) |
| 充電器 | AC100V(別売) | | |

※バッテリー・充電器別売

フック・LEDライト付

縦置き可能

コードレス&液晶表示で使いやすい抜群

10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。

スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。

フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.