

品番 : EA365V-1A

品名 : AC100V/ 330W ヒートガン(小型)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/16 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0863ページ		



#### 仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-M20
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	300W
温風温度	約350℃(吹出口より10mm)	風量	0.088m3/min
風速	720m/min	スイッチ	スライド式3段切替(切・送風・熱風)
連続運転時間	2時間以内(1回の使用時)	温度過昇防止装置	サーモリミッター(動作温度80℃)
電源コード長	約1.8m	サイズ	φ47×245mm
重量	約240g(電源コード除く)		

携帯、収納しやすい小型ストレートボディで工具箱やバッグの隙間に収納できます。

小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能。

折りたたみ式スタンド付きで本体を置いて作業ができます。

軽量でプロアマ問わず使用可能

DIYや細かい作業に最適

落下防止ストラップ付き

#### <使用上の注意>

- ・固定運転中は作業場を離れないで下さい。無人運転は危険ですので絶対行わないで下さい。
- ・ヘアドライヤーではありません。送風口から高温の熱風が出ますので、人、動物には絶対に向けないで下さい。

- ・電源スイッチ部分に吸気口があります。手でふさがないように使用して下さい。
- ・熱風で連続使用を行った後は、3分以上送風運転をし、スイッチを切にして30分以上休ませてください。
- ・熱風運転での連続使用時間は2時間以内として下さい。
- ・モーター、ヒーターの寿命は、約300時間です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.