

品番：EA365VA-1

品名：AC100V/1000W ヒートガン

	販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
	カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 10:59現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0864ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-206A1
用途	シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
風量	180L/min	風速	1000m/min
重量	約750g	サイズ	φ70(W)×213(L)×191(H)mm
材質	鋼板、合成樹脂	コード長	3m
付属品	フィルター×1、R型スタンド		
熱風温度450℃の定温タイプ			
標準的で誰もが使いやすいモデル			
ボディには耐久性を高める鋼板ボディを採用			
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上			
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上			
ヒートガンのスタンダード機種として、あらゆる産業の多種多様な作業現場で広く使用されています。			
熱風温度は、吹き出し口から10mmの位置における最高温度です。			

※アタッチメントは別売りです。

スプーンノズル:EA365VD-1

熱風集中ノズル:EA365VD-2

平形ノズル:EA365VD-3

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.