


品番：EA365VA-12

品名：AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)



販売価格	33,900円(税抜)／ 37,290円(税込)			
カタログ価格	33,900円(税抜)／37,290円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 （2026/03/24 12:15現在）			
商品入数	1	販売単位	組	
カタログページ	0864ページ			



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-214A※ESCOオリジナルセット品
使用例	熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1020W	温風温度	250～600℃
風量	180L/min	風速	1000m/min
スイッチ	4段切替スイッチ(切・送・弱・強)	サイズ	253×70×200(H)mm
重量	約950g	コード長	3m
付属品	ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平型ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド		

強弱機能(250℃～600℃)で幅広い作業に対応
ヒーターワット数切換えと電圧をコントロールして熱風の調整が可能
コストパフォーマンスに優れています。
ボディには耐久性を高める鋼板ボディを採用
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.