品番: EA365VA-2

品名: AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)



販売価格	23,000円 (税抜)/ 25,300円(税込)				
カタログ価 格	23,000円(税抜)/25,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/24 09:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0886ページ				















仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-214A
用途	シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、 塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1020W	スイッチ	4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
風量	180L/min	風速	1000m/min
温風温度	250~600℃	コード長	3m
重量	約950g	サイズ	φ 70(W)×253(L)×200(H)mm
材質	鋼板、合成樹脂	付属品	フィルター×1、R型スタンド

強弱機能(250℃~600℃)で幅広い作業に対応

ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能

コストパフォーマンスに優れています。

堅牢な鋼板ボディを採用

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上

※アタッチメントは別売りです。 スプーンノズル: EA365VD-1 熱風集中ノズル: EA365VD-2 平形ノズル: EA365VD-3

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.