


品番：EA365VA-4A

品名：AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0864ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	PJ-210A1
用途	シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	600W	スイッチ	3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	450℃	風量	125L/min
風速	400m/min	重量	約600g
サイズ	208×70×189(H)mm	材質	鋼板、合成樹脂
コード長	3m	付属品	フィルター×1、R型スタンド

小型軽量で熱風温度450℃を実現

工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用

鋼板ボディ構造の変更で軽量を実現

電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上

<使用上の注意>

- ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
- ・本製品は高温工業用熱風機です。
- ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。

- ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
- ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
- ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.