


品番 : EA365VD-2

品名 : $\phi 6\text{mm}$ 熱風集中ノズル



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/15 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0886ページ		



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	AT-21
用途	溶解・溶接などの局部的な箇所の加工に	適応ヒートガン	EA365VA-1、-2、-3、-4A、-10、-11、12、13、14A、EA365VB-3、旧EA365VA-4
形状	集中ノズル	全長	87mm
軸長	57mm	先端内径	6mm
材質	鋼板	重量	50g

『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.