


品番 : EA366FB-400

品名 : 75mmx15m/#400 研磨紙ロール(乾-湿式)



販売価格	5,130円(税抜) / 5,643円(税込)		
カタログ価格	5,130円(税抜) / 5,643円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/01 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0602ページ1006ページ		



仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	型番	HRAR
商品名	ハイピッチロールHR	サイズ	75mm×15m
粒度	#400	適合本体	研磨面幅75mm
入数	1巻	用途	自動車補修、金属、木工、FRPなどの各種研磨作業に最適です。

乾式、湿式両用の研磨紙ロール

マジック式

好きなサイズにカットできるので経済的!

EA162KK(エアサンダー)やEA366F(ハンドファイル)と一緒に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.