品番: EA366FL-6

品名:75mmx15m/#150 研磨紙ロール(ハード・乾式)



販売価格	<b>5,130円</b> (税抜) / 5,643円(税込)				
カタログ価 格	5,130円(税抜)/5,643円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/14 11:14現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	0602ページ1006ページ				



## 仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HGAR-H		
商品名	ハイピッチロール グランドスーパー	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に		
サイズ	75mm×15m	粒度	#150		
基材	Cw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)		
適合本体	研磨面幅75mm	入数	1巻		
乾式研磨向けの研磨紙ロール					
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ					
お好きなサイズにカットできるので経済的					
強化砥粒を使用し研削力重視の設計					
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.