

品番：EA366FM-25

品名：100mmx15m/#120 研磨紙ロール(ツフト・マジック式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,280円(税抜) / 6,908円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,280円(税抜) / 6,908円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/23 23:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0592ページ0967ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------|----|---|
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HGAR-S |
| 商品名 | ハイピッチロール グランドスーパー | 用途 | 自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に |
| サイズ | 100mm×15m | 粒度 | #120 |
| 基材 | Aw(紙) | 砥粒 | AA(アルミナ) |
| 適合本体 | 研磨面幅100mm | 入数 | 1巻 |

乾式研磨向けの研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

好きなサイズにカットできるので経済的

強化砥粒を使用しロングライフ

ソフトタイプで目詰まりしにくい仕様

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

