

品番 : EA366FM-29

品名 : 100mmx15m/#320 研磨紙ロール(ツフト・マジック式)



販売価格	6,520円(税抜) / 7,172円(税込)		
カタログ価格	6,520円(税抜) / 7,172円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0602ページ1006ページ		



#### 仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HGAR-S
商品名	ハイピッチロール グランドスーパー	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ	100mm×15m	粒度	#320
基材	Aw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)
適合本体	研磨面幅100mm	入数	1巻

乾式研磨向けの研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

好きなサイズにカットできるので経済的

強化砥粒を使用しロングライフ

ソフトタイプで目詰まりしにくい仕様

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

