品番: EA366FN-1

品名:100mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾·湿式)



販売価格	6,410円 (税抜)/7,051円(税込)					
カタログ価 格	6,410円(税抜)/7,051円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 05:51現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログページ	0602ページ1006ページ					



仕様

メーカー	三共理化学(FUJISTAR)	型番	HRAR		
商品名	ハイピッチロールHR	用途	自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に		
サイズ	100mm×15m	粒度	#120		
基材	Cw(紙)	砥粒	AA(アルミナ)		
適合本体	研磨面幅100mm	入数	1巻		
+L VD 1\					

乾・湿式両用の研磨紙ロール

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

お好きなサイズにカットできるので経済的

目詰まりが少なくロングライフ

研削・耐久性を向上させ良好な研磨感を得られます。

※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。

株式会社エスコ