

品番：EA366MC

品名：228x280mm 空研ぎペーパーセット(20枚)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 1,740円(税抜)／1,914円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 1,740円(税抜)／1,914円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/24 16:39現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 0592ページ                      |      |    |  |



仕様

|                                             |                       |     |                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------|
| メーカー                                        | 3M                    | 型番  | ※ESCOオリジナルセット品                             |
| シリーズ                                        | スコッチ・ブライト             | 用途  | 木工生地および塗面の研磨・シーラー<br>サーフェーサー研磨<br>金属塗装面研磨に |
| セット内容                                       | #80・120・180・320(各5枚入) | サイズ | 228×280mm                                  |
| 砥粒                                          | シリコンカーバイド             | 基材  | 布(Awt)                                     |
| 入数                                          | 20枚                   |     |                                            |
| 空研ぎ専用                                       |                       |     |                                            |
| 表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。    |                       |     |                                            |
| Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。 |                       |     |                                            |
| 基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。                        |                       |     |                                            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.