

品番：EA366MK-100

品名：64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール



販売価格	690円(税抜)／ 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜)／759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 （2026/03/30 18:12現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0590ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	REF 100A 64
商品名	スティキット リフィールロール	用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に
粒度	#100	砥粒	シリコンカーバイド
基材	Awt	長さ	1.3m
幅	64mm	重量	40g
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。			
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。			
サンディングブロックにセットしてご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.