

品番：EA366MK-180

品名：64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/03/30 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0590ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	REF 180A 64
商品名	スティキット リフィールロール	用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に
粒度	#180	砥粒	シリコンカーバイド
基材	Awt	長さ	2.0m
幅	64mm	重量	40g

切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。

表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。

サンディングブロックにセットしてご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.