

品番 : EA366MK-400

品名 : 64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 785円(税抜)／864円(税込) | | |
| カタログ価格 | 785円(税抜)／864円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 58 (2025/12/15 19:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0600ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| メーカー | 3M | 型番 | REF 400A 64 |
| 用途 | サビ取り、キズ取り、仕上げ等に | 商品名 | スティキット リフィールロール |
| 粒度 | #400 | 砥粒 | シリコンカーバイド |
| 基材 | Awt | 長さ | 3.1m |
| 幅 | 64mm | 重量 | 40g |
| 切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。 | | | |
| 表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。 | | | |
| サンディングブロックにセットしてご使用ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.