

品番 : EA366MK-80

品名 : 64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール



販売価格	720円(税抜)／792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜)／792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2025/12/16 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0600ページ		



木地研磨

仕様

メーカー	3M	型番	REF 80C 64
商品名	スティキットリフィールロール	用途	サビ取り、キズ取り、仕上げ等に
粒度	#80	砥粒	酸化アルミニウム
基材	Cwt	長さ	0.9m
幅	64mm	重量	40g
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。			
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。			
サンディングブロックにセットしてご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.