




品番：EA366MR-40

品名：216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(1枚)



販売価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
カタログ価格	505円(税抜) / 556円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/05/21 03:03現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0602ページ		



仕様

用途	精密機器部品・各種ロール・シャフト・ドラム、プラスチック製品・樹脂塗装面・分析試料片・光ファイバー等・その他あらゆる部品部材の精密仕上げ、メンテナンスに	メーカー	3M
型番	A 3-3 SHT	粒度	#4000
砥粒	酸化アルミニウム	基材	ポリエステルフィルム
基材厚	75ミクロン	カラー	桃
サイズ	216×280mm	入数	1枚

厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。

きめ細かで美しい仕上げ面が得られます。

耐水・耐油性

乾式・湿式の両方に使用可能

粒度ごとに色分けされているので、在庫管理、工程管理も簡単

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

