



品番：EA366MS-4

品名：216x280mm/# 400/超精密仕上研磨シート(50枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,900円(税抜) / 25,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,900円(税抜) / 25,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/23 22:55現在) | | |
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0592ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|-----|------------|
| メーカー | 3M | 型番 | A 3-40 SHT |
| 用途 | 精密機器部品・各種ローラー・シャフト・ドラム、プラスチック製品・樹脂塗装面・分析試料片・光ファイバー等・その他あらゆる部品部材の精密仕上げ、メンテナンスに | 粒度 | #400 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | ポリエステルフィルム |
| 基材厚 | 75ミクロン | カラー | 青 |
| サイズ | 216×280mm | 入数 | 50枚 |

耐水・耐油性

きめ細かで美しい仕上げ面が得られます。

厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。

粒度ごとに色分けされているので、在庫管理、工程管理も簡単

乾式・湿式の両方に使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

