

品番：EA366RD-100

品名：100mmx36.5m/#100 研磨布ロール



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/27 15:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0591ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |         |     |             |
|--|---------|-----|-------------|
| メーカー   | 理研コランダム | 型番  | Aクロスロール     |
| 粒度   | #100    | サイズ | 100mm×36.5m |
| 砥粒   | アルミナ    | 基材  | 布           |
| あらゆる分野の研磨作業に<br>(一般金属/非鉄金属/木工/皮革/繊維の起毛など)                  |         |     |             |
| 作業に応じて必要な長さにカットして使えます。                                     |         |     |             |
| 空研ぎ(ドライ)でご使用ください。  |         |     |             |
| 【主な使用用途】<br>・バリやキズ取りに<br>・錆や汚れ落としに<br>・塗装面の研磨に<br>・仕上げの研磨に |         |     |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.