

品番 : EA366RK-100

品名 : 15mmx3m/#1000 耐水ペーパー(テ-フ[°]式)



販売価格	565円(税抜)／622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜)／622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 37 (2025/12/17 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0603ページ		



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	ぶちとけんま
粒度	#1000	サイズ	15mm×3m
砥粒	炭化ケイ素(sic)	基材	木材パイプ、セルロース
接着剤	エポキシ樹脂		

ホルダー入り耐水研磨ロール

金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨に

使用したい分だけ「ぶちと」裂いて、指のサイズに合わせた幅での研磨ができます。

ポケットにも入る手のひらサイズで、粒度別のホルダー同士が連結可能

耐水紙で水をつけての使用が可能

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・鏽や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に
- ・仕上げの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

