

品番：EA366SA-80

品名：75x100x5mm/# 800 スポンジ研磨材(5枚)



販売価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜) / 1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/06 12:09現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0594ページ		



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	M2702
商品名	リコスポンジ	粒度	#800
サイズ	75×100mm	厚み	5mm
砥粒	酸化アルミニウム	基材	PUスポンジ
入数	5枚		

あらゆる分野の研磨作業に
(下地処理/錆落とし/自動車板金/塗膜/木材の仕上げ/プラスチック研磨など)

細かく均一な仕上げ研磨(研磨面を整える等)に最適

ポリウレタンをベースにした曲面に馴染みやすいスポンジ研磨材です。

水研ぎ・空研ぎ両用
(※水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し、研磨目も細かく長寿命)

【主な使用用途】
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

