品番: EA36C-1

品名:電気工事士技能試験セット



販売価格	19,600円(税抜)/21,560円(税込)				
カタログ価 格	19,600円(税抜)/21,560円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:43現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					











仕様

型番	※ESCOオリジナルセット品	入組み点数	8			
〈セット内容〉						
圧着ペンチ (リングスリーブ用)	圧着範囲:特小·小·中·大 全長:242mm	ウォーターポンププライ ヤー	全長:195mm 最大開口:33mm			
電工用ドライバー	サイズ:(+)#2·(-)6mm 軸長:各100mm	折り畳み式電エナイフ	刃材質:炭素工具鋼 刃長:70mm 全長:205mm			
ワイヤーストリッパー (VVF用)能力(VVF線)	1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) 全長:228mm 工具の裏面に目盛付き(2~20cm)	ペンチ	切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5 mm) 全長:188mm			
グラスメジャー	テープ全長:1.5m テープ幅:12mm					

第二種電気工事士技能試験用

VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。 ※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。

圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能

ツールバッグ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.