

品番 : EA36C-1

品名 : 電気工事士技能試験セット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 19,300円(税抜)／21,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,300円(税抜)／21,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/06 20:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0209ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|--------------------------------------|
| 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 | 入組み点数 | 8 |
| 〈セット内容〉 | | | |
| 圧着ペンチ (リングスリーブ用) | 圧着範囲:特小・小・中・大 全長:242mm | ウォーターポンププライヤー | 全長:195mm 最大開口:33mm |
| 電工用ドライバー | サイズ:(+)#2・(-)6mm 軸長:各100mm | 折り畳み式電工ナイフ | 刃材質:炭素工具鋼 刃長:70mm 全長:205mm |
| ワイヤーストリッパー (VVF用)能力(VVF線) | 1.6mm(2心・3心) 2.0mm(2心・3心) 全長:228mm 工具の裏面に目盛付き(2~20cm) | ペンチ | 切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm) 全長:188mm |
| グラスメジャー | テープ全長:1.5m テープ幅:12mm | | |

第二種電気工事士技能試験用

VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリッピングの字曲げ作業ができます。
※エコ電線の硬い被覆のストリッピング作業も可能です。

圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能

ツールバッグ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.