

品番：EA423RA-12

品名：オーリングセット(29サイズ)(運動用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,310円(税抜) / 8,041円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,310円(税抜) / 8,041円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/05 13:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1300ページ | | |



仕様

| | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|---|
| 用途 | シリンダーなど動く部分向けのシール用に | 〈セット内容〉JIS番号 / 内径 / 線径 (入数) | P-3 / 2.8 / 1.9 (3) P-4 / 3.8 / 1.9 (3) P-5 / 4.8 / 1.9 (3) P-6 / 5.8 / 1.9 (3) P-7 / 6.8 / 1.9 (3) P-8 / 7.8 / 1.9 (3) P-9 / 8.8 / 1.9 (3) P-10 / 9.8 / 1.9 (3) P-11 / 10.8 / 2.4 (3) P-12 / 11.8 / 2.4 (3) P-12.5 / 12.3 / 2.4 (3) P-14 / 13.8 / 2.4 (3) P-15 / 14.8 / 2.4 (3) P-16 / 15.8 / 2.4 (3) P-18 / 17.8 / 2.4 (3) P-20 / 19.8 / 2.4 (3) P-21 / 20.8 / 2.4 (3) P-22 / 21.8 / 2.4 (3) P-24 / 23.7 / 3.5 (3) P-25 / 24.7 / 3.5 (3) P-26 / 25.7 / 3.5 (3) P-28 / 27.7 / 3.5 (3) P-29 / 28.7 / 3.5 (3) P-30 / 29.7 / 3.5 (3) P-32 / 31.7 / 3.5 (3) P-34 / 33.7 / 3.5 (3) |
|----|---------------------|-----------------------------|---|

| | | | |
|---|-------------|------|---|
| | | | P-35 / 34.7 / 3.5 (3) P-36 / 35.7 / 3.5 (3) P-38 / 37.7 / 3.5 (3) |
| 材質 | ニトリルゴム2種 | 使用温度 | -30~100℃ |
| ケースサイズ | 180×95×33mm | 総重量 | 134.3g |
| 運動用・円筒面固定用・平面固定用 | | | |
| 動く際の応力によってもオーリングが破れないように断面積が大きくとってあります。 | | | |
| 耐油性 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.