

品番：**EA423TB-12C**

品名：12x28x 7mm オイルシール(タイプ 4/ニトリル)



販売価格	<b>490円</b> (税抜) / 539円 (税込)		
カタログ価格	490円 (税抜) / 539円 (税込)		
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2026/06/11 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1299ページ		



#### 仕様

軸径(mm)	12	外径(mm)	28
厚み(mm)	7	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
適用温度	-25℃~120℃	外径公差	+0.10~+0.30mm
耐油、耐摩耗性			
タイプ4(JIS B2402)			
外周ゴム			
油用			
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.