

品番 : EA423TB-15D

品名 : 15x32x 7mm オイルシール(タイプ 4/ニトリル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 420円(税抜) / 462円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 420円(税抜) / 462円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/11 11:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1299ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                      |               |        |  |
|----------------------|---------------|--------|--|
| 軸径(mm)               | 15            | 外径(mm) | 32                                     |
| 厚み(mm)               | 7             | 材質     | シール体:ニトリルゴム、<br>金属環:冷間圧延鋼板、<br>ばね:硬引鋼線 |
| 入数                   | 1枚            | 適用温度   | -25℃~120℃                              |
| 外径公差                 | +0.10~+0.30mm |        |  |
| 耐油、耐摩耗性              |               |        |  |
| タイプ4(JIS B2402)      |               |        |  |
| 外周ゴム                 |               |        |  |
| 油用                   |               |        |  |
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。 |               |        |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.