

品番：EA423TB-30L

品名：30x52x 8mm オイルシール(タイプ 4/ニトリル)



販売価格	560円(税抜)／ 616円(税込)		
カタログ価格	560円(税抜)／616円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/17 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1349ページ		



品番	EA423TB-30L
軸径	30
外径	52
厚み	8
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板、硬引鋼線
適用温度	-25℃～120℃
公差	外径: +0.10～+0.30mm
入数	1枚

仕様

軸径(mm)	30	外径(mm)	52
厚み(mm)	8	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
入数	1枚	適用温度	-25℃～120℃
外径公差	+0.10～+0.30mm		
耐油、耐摩耗性			
タイプ4(JIS B2402)			
外周ゴム			
油用			
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.