

品番：EA423TC-25E

品名：25x45x 7mm オイルシール(タイプ 2/ニトリル)



販売価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		



品番	EA423TC-25E
軸径	25
外径	45
厚み	7
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板、硬引鋼線
適応温度	-25℃～120℃
入数	1



#### 仕様

軸径(mm)	25	外径(mm)	45
厚み(mm)	7	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線
適応温度	-25℃～120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
タイプ2(JIS B2402)			
外周金属			
油用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.