

品番：EA423TD-25B

品名：25x38x 7mm オイルシール(タイプ 5/ニトリル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 575円(税抜) / 633円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 575円(税抜) / 633円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/11 11:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1299ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                     |           |        |  |
|---------------------|-----------|--------|--|
| 軸径(mm)              | 25        | 外径(mm) | 38                                     |
| 厚み(mm)              | 7         | 材質     | シール体:ニトリルゴム、<br>金属環:冷間圧延鋼板、<br>ばね:硬引鋼線 |
| 適応温度                | -25℃~120℃ | 入数     | 1枚                                     |
| 耐油、耐摩耗性             |           |        |  |
| タイプ5(JIS B2402)     |           |        |  |
| 外周金属                |           |        |  |
| 油用                  |           |        |  |
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます |           |        |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.