

品番 : EA423TD-28

品名 : 28x48x8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 700円(税抜)／770円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 700円(税抜)／770円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/15 07:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1350ページ                      |      |   |



## 仕様

|                     |             |        |  |
|---------------------|-------------|--------|--|
| 軸径(mm)              | 28          | 外径(mm) | 48                                     |
| 厚み(mm)              | 8           | 材質     | シール体:ニトリルゴム、<br>金属環:冷間圧延鋼板、<br>ばね:硬引鋼線 |
| 適応温度                | -25°C～120°C | 入数     | 1枚                                     |
| 耐油、耐摩耗性             |             |        |  |
| タイプ5(JIS B2402)     |             |        |  |
| 外周金属                |             |        |  |
| 油用                  |             |        |  |
| 保護リップ付で外部からの異物を防ぎます |             |        |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.