



品番：EA423TE-10B

品名：10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)



販売価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/06 03:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		



品番	EA423TE-10B
品名	10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
軸径	10
外径	25
厚み	5
材質	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃～120℃
入数	1



仕様

軸径(mm)	10	外径(mm)	25
厚み(mm)	5	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃～120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
G(JIS B2402)			
外周ゴム			
グリース用			
圧力のかかる所には使用不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.