

品番：EA423TE-15B

品名：15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 315円(税抜) / 347円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 315円(税抜) / 347円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/04/06 01:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1298ページ                       |      |   |



#### 仕様

|               |           |        |                            |
|---------------|-----------|--------|----------------------------|
| 軸径(mm)        | 15        | 外径(mm) | 25                         |
| 厚み(mm)        | 4         | 材質     | シール体:ニトリルゴム、<br>金属環:冷間圧延鋼板 |
| 適応温度          | -25℃~120℃ | 入数     | 1枚                         |
| 耐油、耐摩耗性       |           |        |                            |
| G(JIS B2402)  |           |        |                            |
| 外周ゴム          |           |        |                            |
| グリース用         |           |        |                            |
| 圧力のかかる所には使用不可 |           |        |                            |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.