

品番：EA423TF-40D

品名：40x58x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)



販売価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
カタログ価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1298ページ		



品番	軸径	外径	厚み	材質	単位	在庫
EA423TF-40D	40	58	6	ニトリルゴム、冷間圧延鋼板	枚	1



#### 仕様

軸径(mm)	40	外径(mm)	58
厚み(mm)	6	材質	シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板
適応温度	-25℃~120℃	入数	1枚
耐油、耐摩耗性			
GM(JIS B2402)			
外周金属			
グリース用			
圧力のかかる所には使用不可			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.