

品番：EA424BA-25

品名：呼13x 250mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	765円(税抜) / 842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜) / 842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/04 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BA-25
規格	13mm
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	250mm
最小曲げ半径	39mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品のフレキパイプは、高圧の配管には使用できません。また、高温の配管にも使用できません。また、油類や酸類、塩化物等の腐食性物質との接触は避け、また、急激な温度変化による変形や破損の原因となります。また、施工の際は、必ず施工要領書をご確認ください。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-13x250
呼	13	ねじ径	G1/2"
全長	250mm	パイプ外径	16mm
最小曲げ半径	39mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.