

品番：EA424BA-60

品名：呼13x 600mm フレキパイプ(水道用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,160円(税抜) / 1,276円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/04 18:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1074ページ | | |



| | |
|----|-------------------------------|
| 品名 | フレキパイプ |
| 品番 | EA424BA-60 |
| 規格 | 16mm |
| 材質 | SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM |
| 寸法 | 外径:16mm 長さ:600mm |
| 重量 | 約0.1kg |
| 用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品のフレキパイプは、高圧の配管には使用できません。また、高温の配管にも使用できません。また、油類や溶剤との接触は避け、また、急激な温度変化による変形や破損の原因となります。また、施工の際は、必ず施工要領書をご確認ください。

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------|
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0784B-13x600 |
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2" |
| 全長 | 600mm | パイプ外径 | 16mm |
| 最小曲げ半径 | 39mm | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 材質 | パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM | 用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.