

品番：EA424BB-25

品名：呼20x 250mm フレキパイプ(水道用)



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1074ページ		



品名	フレキパイプ
品番	EA424BB-25
規格	20mm
材質	SUS304
ナット	黄銅
パッキン	EPDM
全長	250mm
最小曲げ半径	60mm
用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
備考	

フレキパイプの材質と使用上の注意

本製品の取り扱いに関する注意事項
1. 本製品は、ステンレス鋼製の編み込み構造となっており、曲げ半径が小さすぎると、破損の原因となります。
2. 本製品の材質は、SUS304のステンレス鋼製です。
3. 本製品の用途は、給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管です。
4. 本製品の保管は、直射日光を避け、乾燥した場所で行ってください。
5. 本製品の施工は、専門業者による施工をお願いします。
6. 本製品の保証は、本製品の仕様書に記載のとおりです。

仕様

メーカー	カクダイ	型番	0784B-20x250
呼	20	ねじ径	G3/4"
全長	250mm	パイプ外径	20mm
最小曲げ半径	60mm	最高使用圧力	0.75MPa
材質	パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM	用途	給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ

ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる

パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能

※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。

※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.